

ピカポン2シリーズ

待望のピカポンシリーズが新しくなって使い易く、更に高機能になりました！



スイッチやセンサーに接続して、ワイヤレスで離れた場所にいる介護者に知らせる通報器です。



16種類のメロディチャイム

■16種類のチャイムやサイレン、メロディや犬の鳴き声などから音を選択できます。

いろいろな機器と接続

■各種スイッチやセンサーと接続して幅広い用途ができます。
※送信器付属のボタンでも送信できます。

配線不要で遠くまで通報

■ワイヤレスなので面倒な配線がなく、設置が簡単です。

受信器はACアダプタで安心使用

■受信器の電源はACアダプタで、電池消耗を気にせず安心して使用できます。(ピカポン2-iA,-iAH)

混信しません


■デジタルID方式なので混信の心配はありません。

チャイムと光でお知らせ

- i, iAの通報はチャイムと光（青色）で約5秒間通報します。
- iAHのチャイムは約5秒間、光はリセットボタンを押すまで発光して知らせます。
- 2段階（大・小）のチャイム音量と無音（光のみ）が選べます。


使用例

離床センサーと接続して徘徊の通報に



離床センサー+ピカポン2-iAH

在宅や施設で患者が介護者を呼ぶ時に



入カスイッチ+ピカポン2-iAH

受信器

お知らせランプ

音量調節


スピーカー

送信器

スイッチ入力端子

送信ボタン

接続図



仕様

商品名	ピカポン2-i	ピカポン2-iA	ピカポン2-iAH
品番	00159A00	00159B00	00159C00
電源	DC6V ボタンリチウム電池CR2032 × 2個		
(付属) 送信機	単三乾電池 × 3個		
(付属) 受信機	ACアダプタ(DC4.5V) / 単三乾電池 × 3個		
通報	チャイム	約5秒間	約5秒間
	光	約5秒間	約5秒間
寸法	送信器：横46 × 縦74 × 厚23 (mm)		
	受信器：横63 × 縦96 × 厚33 (mm)		
質量	送信器：39g 受信器：157g (電池含む)		
電波到達距離	屋外見通し最大約100m / 屋内見通し最大約50m		
チャイム音量	80dB (大)	65dB (小)	
価格	8,000円(税抜)	12,000円(税抜)	16,000円(税抜)

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

【お問い合わせ先】

一医療福祉に技術で貢献する

徳器技研工業(株)

◇本社・工場

〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地

TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596

MAIL info@amor.co.jp HP http://www.tokuki.net